

**CNMG 120412, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250214 CA510
GTIN	4960664696918
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 120412 CA510 Laji: CA510  
lastunmurtaja: PS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,15 - 0,35 mm/kierr,
lastunmurtaja	PS
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 3,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 450 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,2 mm

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä