

**Pro Eco kääntöteränpidin DDJNR 93°, kääntöterille DD., oikea****Tilastiedot**

Tilausnumero	250632 25/15
GTIN	4069515004039
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

**Huomautus:**

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysvipu	259016 1
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Terän koko	15 mm
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2525M15
Kokonaispituus L	150 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Varren koko	25 mm
Aluslevy	259034 2
Kiinnitys-vivunruuvi	259019 2
Standardi	Tehdasnormi
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Jousisokka	259045 1

Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250632-25/15>