

**Pro Eco kääntöteränpidin DDJNR 93°, kääntöterille DD., oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250632 20/15
GTIN	4069515004022
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-vivunruuvi	259019 2
Standardi	Tehdasnormi
Varren koko	20 mm
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2020K15
Kiinnitysvipu	259016 1
Aluslevy	259034 2
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Pään pituus L ₁	36 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Kokonaispituus L	125 mm
Terän koko	15 mm
Jousisokka	259045 1

Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250632-20/15>