

**Pro Eco kääntöteränpidin PWLNR 95°, kääntöterille PW.., oikea****Tilastiedot**

Tilausnumero	251924 20/08
GTIN	4069515004046
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PWLNR/L 2020K08
Kiinnitys-vivunruuvi	259019 1
Aluslevy	259034 3
Pään pituus L ₁	32 mm
Sarja	Pro Eco
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Kiinnitysvipu	259016 1
Kokonaispituus L	125 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Varren koko	2 mm
Terän koko	8 mm

Jousisokka	259045 1
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/251924-20/08>