

**Pro Eco kääntöteränpidin PCLNL 95°, kääntöterille PC., vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250045 20/12
GTIN	4069515004060
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259016 1
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Pään pituus L ₁	26 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Aluslevy	259034 1
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2020K12
Toimintaleveys L ₄	31 mm
Varren koko	20 mm
Terän koko	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Sarja	Pro Eco
Kiinnitys-vivunruuvi	259019 1

Jousisokka	259045 1
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250045-20/12>