

**Pro Eco kääntöteränpidin DDJNL 93°, kääntöterille DD.., vasen****Tilastiedot**

Tilausnumero	250633 20/15
GTIN	4069515004084
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	36 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Standardi	Tehdasnormi
Kiinnitysvipu	259016 1
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2020K15
Terän koko	15 mm
Aluslevy	259034 2
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Kiinnitys-vivunruuvi	259019 2
Kokonaispituus L	125 mm
Jousisokka	259045 1

Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250633-20/15>