

**Pro Eco kääntöteränpidin PCLNL 95°, kääntöterille PC., vasen****Tilastiedot**

Tilausnumero	250045 25/12
GTIN	4069515004077
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

**Huomautus:**

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259019 1
Aluslevy	259034 1
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2525M12
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Terän koko	12 mm
Kiinnitysvipu	259016 1
Standardi	Tehdasnormi
Sarja	Pro Eco

Jousisokka	259045 1
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250045-25/12>