

**Pro Eco kääntöteränpidin PWLNL 95°, kääntöterille PW.., vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251925 25/08
GTIN	4069515004114
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

**Huomautus:**

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Varren koko	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	33 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Aluslevy	259034 3
Kiinnitysvipu	259016 1
Terän koko	8 mm
Sarja	Pro Eco
Standardi	Tehdasnormi
ISO-koodi pidin	PWLNR/L 2525M08
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259019 1

Jousisokka	259045 1
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/251925-25/08>