



BMT-pitkittäiskiinnike, BMT: 60



Tilaustiedot

Tilausnumero	319885 60
GTIN	4069515004237
Tuoteluokka	32U

Kuvaus

Malli:

Konekohtaisesti mukautetut huipputarkat kiinnittimet, joustavaan käyttöön pää- ja vastakarakoneissa. Vastinpinta ja käyttöpinta hiottu. Täydellinen mitoitus kuhunkin sorviin. Soveltuu perinteisiin sorvauspitimiin.

Etu:

- **Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.**
- **Prosessivarma laadukkaiden materiaalien ansiosta, pitkä kestoikä.**
- **Mustattu parempaa korroosiosuojausta varten.**
- **Varmistetut kuulasuihkutussuuttimet 80 baariin asti.**

Käyttö:

Sisäinen ja ulkoinen työstö CNC-sorveilla, joissa on BMT-työkalurevolverit. Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Sopii:

CNC-sorvit, joissa on BMT-työkalurevolverit.

- **DMG MORI: NLX 4000, NLX 1500, NLX 2000, NLX 2500, NLX 3000, NT 4200, NT 4250, NT 4300, NT 5400, NTX 2000 Generation 2, NTX 2500 Generation 2, NTX 3000 Generation 2**
- **TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 urakappaleet), TS-4000 T12 (3 urakappaleet), TS-5000 T12 (3 urakappaleet)**

Huomautus:

Muita erikokoisia ja -mittaisia BMT-pitimiä on saatavana tiedustelusta.

Huomaa, että sinun on itse tarkistettava pitimen yhteensopivuus koneesi kanssa ennen ostamista. Oikeaa sopivuutta ei voida taata.

Tekninen kuvaus

h_2	108 mm
L_2	84 mm
x	70 mm
b_2	65 mm
L_1	94 mm
h_1	25 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin