

**CNMG 120408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250212 CA510  |
| GTIN         | 4960664696901 |
| Tuoteluokka  | 25E           |

**Kuvaus**

CNMG 120408 CA510 Laji: CA510  
lastunmurtaja: PS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Koneistusehto                   | jatkuva               |
| lastunmurtaja                   | PS                    |
| Syöttö $f$                      | 0,15 - 0,35 mm/kierr, |
| Pääkäyttöalue                   | P                     |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 1 - 3,5 mm            |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 80 - 450 m/min        |
| Nirkon säde                     | 0,8 mm                |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji                            | CA510                           |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely            |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | CNMG 120408                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |