

 KOMET

KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 30,5mm

Tilastiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236603 30,5 |
| GTIN | 4047109198449 |
| Tuoteluokka | 24P |

Kuvaus
Malli:
Poraustoleranssi: D – 0,1 / + 0,3

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

Huomautus:

- **Käyttö vain vakaisissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 100408 32-... |
| Terien lkm Z | 1 |
| Hyötypituus L_1 | 124 mm |
| ABS® varren $\varnothing D_s$ | 63 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Sarja | KUB Pentron® |
| Nimellis- $\varnothing D$ | 30,5 |
| Ulkonema L_A | 163 mm |

| | |
|---|--|
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4xD |
| Varsi | ABS |
| Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus |
| Poran käyttö | kupera rajoitetusti |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti pakettiporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP | 239652 15IP |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP | 674252 15IP |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1 | 239652 15IP1 |