

**CNMG 120404, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250210 CA6525
GTIN	4960664471348
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120404 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: MS
Lastuamissyvyys a_p : 0,7 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,7 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	MS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä