

**CNMG 120412, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250214 CA6525
GTIN	4960664471362
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120412 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: MS
Lastuamissyvyys a_p : 0,7 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,7 - 4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	MS
Nirkon säde	1,2 mm

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä