

**KOMET®-katkaisuterä HSS-Co5, Tyyppi: A1/2A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240014 A1/2A
GTIN	4047109015654
Tuoteluokka	24H

**Kuvaus**

KOMET®-katkaisuterä HSS-Co5 A1/2A Korkeus h: 16 mm  
Leveys b: 4 mm  
Kokonaispituus L: 150 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	A1/2A
Korkeus h	16 mm
Leveys b	4 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Lastuava aine	HSS Co 5
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		

hakkaava	soveltuu
kuiva	soveltuu