

magnetoplan

Magneettinen fläppitaulu, korkeuden joustavaan säätämiseen



Tilaustiedot

Tilausnumero	974541 M
GTIN	4013695021720
Tuoteluokka	930

Kuvaus

Malli:

Liikuteltava fläppitaulu kätevään käyttöön ja korkeisiin laatuvaatimuksiin. Tukeva täysteräsrakenne takaa erinomaisen vakauden. Miellyttävä työskentely jalkasyvennyksellä varustetun rengasmaisen pohjan ansiosta. 5 lukittavaa pyörää. Yksinkertainen ja portaaton korkeussäätö painejousen ja lukitusruuvien ansiosta. Magneettisesti tarttuva, jauhemaalattu metallipinta. Voidaan kirjoittaa taulukynillä ja pyyhkiä kuivana. Täydellinen kokoonpano, jossa on 2 sisäänvedettävää sivuvartta (magneettinen) ja 3-kertainen esityspinta. Tyylikäs, pyöristetty taittolista ja säädettävät kiinnitystapit. Kaikille tavallisille paperilehtiöille. Täyspitkä säilytyskouru kynille ja tarvikkeille (tarvikkeet, kuten fläppitaulupaperi, eivät sisälly toimitukseen).

Pintakäsittely:

Valkoinen / vaaleanharmaa.

Tekninen kuvaus

Taulu soveltuu magneeteille	kyllä
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Jalustan syvyys	650 mm

Taulu kirjoitettava	kyllä
Pintamateriaali	Metalli
Korkeus säädettävä	kyllä
Tyyppi	Siirrettävä
Pyörien lukumäärä	5
Rakennetilanne	Pyöreä jalusta, 5 pyörää
Jalan materiaali	Teräs
Paino	16 kg
Korkeus	1950 mm
kynäsarja sisältyy	ei
Korkeudensäätöalue	1540 - 1950 mm
Jalustan leveys	650 mm
Taulun korkeus	950 mm
Taulun leveys	680 mm
Tuotetyyppi	Fläppitaulu