

HOLEX®**CNMG 120408 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250252 HBX020
GTIN	4045197661524
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 120408 Sarjassa 10 kpl. HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PM

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 6,5 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 300 m/min
lastunmurtaja	PM
Lastuamissyvyys a_p	1 - 6,5 mm
Laji	HBX020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	eco-QT-/eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	QuickTurn-kääntöteränpitimet
Sarja	Teräpää
Sarja	Sisäsorvauspidin
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Kääntöteräjärjestys	Neutraali