



## KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 16,5mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	236603 16,5
GTIN	4047109194472
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Malli:

**Poraustoleranssi:** D – 0,1 / + 0,3

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

#### Huomautus:

- **Käyttö vain vakaisissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 050204 12-...
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Hyötypituus $L_1$	68 mm
ABS® varren $\varnothing D_s$	50 mm
Terien lkm Z	1
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis- $\varnothing D$	16,5
Ulkonema $L_A$	99 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP1	239652 6IP1