



ECO-pyällystyökalusarja, Varren koko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290050 12
GTIN	4030741082870
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Sisältö:

- 1 kpl Eco-pyällystyökaluja nro 290036 ja nro 290039: koko 12
- 3 kpl pyällyshehrä nro 290161: Koko 15×4/0,6
- 2 kpl pyällyshehriä nro 290161: Koko 15×4/0,8
- 1 kpl pyällyshehrä nro 290176 ja nro 290181: koot 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0
- 2 kpl sokkatappia nro 299911: koko 4
- 1 kpl sokkatappia nro 299911: koko 2

Tekninen kuvaus

Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyshehrälle	RBL 2×BR
pyällyshehrälle	RBR 2×BL
pyällyshehrälle	RGE30° 1×GV30°
pyällyshehrälle	RAA 2×AA
pyällyshehrälle	RBR 1×BL

pyällyspfoiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällyspfoiilille	RBR 1×BL
pyällyspfoiilille	RBL 1×BR
pyällyspfoiilille	RBR 1×BL
pyällyspfoiilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu