



KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC m7: 16,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236604 16,5
GTIN	4047109194403
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:**Poraustoleranssi:** D – 0,1 / + 0,35**Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

Suositus:**Alkuperäisessä** syöttö vähennettävä 70 %:iin.**Huomautus:**

- **Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 050204 12-...
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Terien lkm Z	1
Hyötypituus L ₁	85 mm
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis-Ø D	16,5

Ulkonema L _A	116 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP1	239652 6IP1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP