



## KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 27mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236603 27     |
| GTIN         | 4047109193895 |
| Tuoteluokka  | 24P           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Poraustoleranssi:** D – 0,1 / + 0,3

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

#### Huomautus:

- **Käyttö vain vakaisissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{\max} = 0,25$  mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

### Tekninen kuvaus

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ABS® varren Ø D <sub>s</sub> | 50 mm                |
| Terien lkm Z                 | 1                    |
| ISO-koodi-kääntöterä         | SOGX 09T308 28-...   |
| Hyötypituus L <sub>1</sub>   | 108 mm               |
| Kääntöterä-ruuvisarja        | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |
| Sarja                        | KUB Pentron®         |
| Nimellis-Ø D                 | 27                   |
| tuuma-Ø                      | 1 1/16 tuuma         |

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Ulkonema L <sub>A</sub>                 | 142 mm                                 |
| Porausvyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D                                    |
| Varsi                                   | ABS                                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti keskitysporaus            |
| Poran käyttö                            | kupera rajoitetusti                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus          |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti pakettiporaus             |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                                  |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                    |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                         |

## Tarvikkeet

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP6                            | 239652 8IP6 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm      | 211750 2,2  |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP | 674252 8IP  |