



KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236603 32
GTIN	4047109200739
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:

Poraustoleranssi: D – 0,1 / + 0,3

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

Huomautus:

- **Käyttö vain vakaisissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D _s	63 mm
Hyötypituus L ₁	128 mm
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 100408 32-...
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis-Ø D	32
Ulkonema L _A	167 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP	239652 15IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1