

 KOMET**KOMET Reamax® TS -pidin DAH® Zero Lieriövarsi, pitkä, kalvinpään Ø:lle D: 27-34,99mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239940 27-34,99
GTIN	
Tuoteluokka	27E

Kuvaus**Malli:**

Pidin on esijännitetty ja säädetty < 0,005 mm pyörintään. Pyörintätarkkuutta varten tarkkuudella <3 µm, pidempi työkalun käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Sopii:

Kalvinpää nro 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Toimituksen sisältö:

Pidike, mukana kiinnityspultit, kiintoavain kiinnityspulteille ja käyttöavain.
Kuusiokoloavaimia voi tarvittaessa tilata erikseen.

Tekninen kuvaus

Varren pituus L _s	56 mm
Kokonaispituus L _{ges}	236 mm
kiintoavain nro 239901	SW8
Kiinnityspultti nro 239900	4
kalvinpään Ø:lle D	27 - 34,99 mm
Ulottuma A	180 mm
Käyttöavain nro 239902	AV 3 (5 Nm)
Varren Ø D _s h6	25 mm
varren malli	pitkä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Tarvikkeet

Kiinnityspultit Tyyppi 4

239900 4

Avain kiinnityspulteille Käyttö SW8

239901 SW8