



Sädekääntöterä 12° HSS/Co5, H7, Säde: R10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	240030 R10
GTIN	2050001099464
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Malli:

Kaikilta puolilta hiottu ja kaikissa neljä samaa sädettä. Takaa hiotut terät ja lastunmurtajat, mitä parhaimmat lastuamisolosuhteet koko säteellä.

Rintakulma 12° soveltuu yleiskäyttöön.

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Tekninen kuvaus

Säde r_1	R10
Lastuava aine	HSS Co 5
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen