



## KOMET Reamax® TS -pidin DAH® Zero Lieriövarsi, pitkä, kalvinpään Ø:lle D: 35-41,99mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	239940 35-41,99
GTIN	4047109280076
Tuoteluokka	27E

### Kuvaus

#### Malli:

Pidin on esijännitetty ja säädetty < 0,005 mm pyörintään. Pyörintätarkkuutta varten tarkkuudella < 3 µm, pidempi työkalun käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

#### Sopii :

Kalvinpäät nro 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Toimituksen sisältö:

Pidike, mukana kiinnityspultit, kiintoavain kiinnityspulteille ja käyttöavain.

Kuusiokoloavaimia voi tarvittaessa tilata erikseen.

Sisäjähdytys: kyllä

Ulottuma A: 200 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 256 mm

Varren pituus  $L_s$ : 56 mm

Varren Ø  $D_s$  h6: 25 mm

Kiinnityspultti nro 239900: 5

kiintoavain nro 239901: SW10

### Tekninen kuvaus

Varren pituus $L_s$	56 mm
Kiinnityspultti nro 239900	5
Käyttöavain nro 239902	AV 3 (6 Nm)
Ulottuma A	200 mm
kalvinpään Ø:lle D	35 - 41,99 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	256 mm

kiintoavain nro 239901	SW10
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
varren malli	pitkä
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

---

## Tarvikkeet

Kiinnityspultit Tyyppi 5	239900 5
Avain kiinnityspulteille Käyttö SW10	239901 SW10