


**KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 42mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	236603 42
GTIN	4047109203181
Tuoteluokka	24P

## Kuvaus

**Malli:**
**Poraustoleranssi:** D – 0,1 / + 0,3

**Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

**Huomautus:**

- **Käyttö vain vakaisissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

## Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 20IP (6,3 Nm)
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 120408 42-...
Hyötypituus L <sub>1</sub>	168 mm
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis-Ø D	42
tuuma-Ø	1 21/32 tuuma

Ulkonema L <sub>A</sub>	212 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP	239652 20IP
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600