

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308947 10
GTIN	4054631126192
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki, kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös toimintapinnat. Metallitiivistys.

Kuvaus:

Jäähdytysnesteen paine: Paineentuotto jopa 120 bar.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Huomautus:

Sisältää **tiiviste**n sisäjäähdytystä varten, voidaan kiristää vain nimellismittaan. **Vastaa** standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Tyyppi	429 E
Ulko-Ø D	25,7 mm

Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki