



KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 33mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236603 33
GTIN	4047109198470
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:

Poraustoleranssi: D – 0,1 / + 0,3

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

Huomautus:

- **Käyttö vain vakaisissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 100408 32-...
ABS® varren Ø D _s	63 mm
Hyötypituus L ₁	132 mm
Terien lkm Z	1
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis-Ø D	33
Ulkonema L _A	172 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP	239652 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP