

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 12mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308987 12     |
| GTIN         | 4054631125997 |
| Tuoteluokka  | 39Y           |

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki, kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös toimintapinnat. Metallitiivistys.

**Kuvaus:**

Jäähdytysnesteen paine: Paineentuotto jopa 120 bar.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Huomautus:**

Sisältää **tiiviste**n sisäjäähdytystä varten, voidaan kiristää vain nimellismittaan. **Vastaa** standardia ISO 15488-A.

**Tekninen kuvaus**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Sovitin          | ER 32       |
| Standardi        | ISO 15488-B |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm      |
| Tyyppi           | 469 E       |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Ulko-Ø D         | 32,7 mm        |
| Kokonaispituus L | 40 mm          |
| Tuotetyyppi      | Kiristysholkki |