

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308987 7
GTIN	4054631125942
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki, kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös toimintapinnat. Metallitiivistys.

Kuvaus:

Jäähdytysnesteen paine: Paineentuotto jopa 120 bar.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Huomautus:

Sisältää **tiiviste**n sisäjäähdytystä varten, voidaan kiristää vain nimellismittaan. **Vastaa** standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

Sovitin	ER 32
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Tyyppi	469 E

Ulko-Ø D	32,7 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki