



Pidin sädekääntöterille, Varren korkeus h: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	240026 10
GTIN	2050001099273
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Malli:

Hiottu tukipinta ja kohdistusnastat sädekääntöterien kiinnittämiseen.

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Tekninen kuvaus

Varren poikkipinta	10 mm
Sädekääntöterille	R1 – R6
Kokonaispituus L	103 mm
Varren leveys	10 mm
Varren korkeus h	10 mm
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin