



## KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 33,5mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236603 33,5   |
| GTIN         | 4047109203129 |
| Tuoteluokka  | 24P           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Poraustoleranssi:** D – 0,1 / + 0,3

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

#### Huomautus:

- **Käyttö vain vakaisissa koneolosuhteissa.**
- **Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.**
- **Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.**

### Tekninen kuvaus

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Terien lkm Z                 | 1                     |
| ABS® varren Ø D <sub>s</sub> | 63 mm                 |
| Hyötypituus L <sub>1</sub>   | 136 mm                |
| Kääntöterä-ruuvisarja        | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| ISO-koodi-kääntöterä         | SOGX 110408 38-...    |
| Sarja                        | KUB Pentron®          |
| Nimellis-Ø D                 | 33,5                  |
| Ulkonema L <sub>A</sub>      | 176 mm                |

|   |  |
|---|--|
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4xD                                    |
| Varsi                                   | ABS                                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti keskitysporaus            |
| Poran käyttö                            | kupera rajoitetusti                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus          |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti pakettiporaus             |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                                  |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                    |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                         |

## Tarvikkeet

|  |              |
|--|--------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm       | 211750 2,8   |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP                             | 239652 15IP  |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP | 674252 15IP  |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1                            | 239652 15IP1 |