

Garant**Konepajan digitaalinen työntömitta HCT IP67 mittauskärjillä, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415371 300
GTIN	4069515008167
Tuoteluokka	41A

Kuvaus**Malli:**

Konepajan digitaalinen työntömitta IP67. **Selkeälukuinen, hyvän erottelukyvyn LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 11,5 mm.** Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 10 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liikusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. 2-komponenttirunko, **miellyttävän tuntuinen**

Haptoprene®-pinta. Mittauspinnat on hienohierretty.

Yhteensopiva valinnaisen Hoffmann Group Connected Tools (HCT) -mobiilisovelluksen kanssa (saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin) ja HCT Windows -sovelluksen kanssa (saatavissa Windows-laitteisiin). Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

#Mukana 1× paristo nro 081560 koko CR2032.

Varaosa:

Paristopidike nro 412237 koko B.

Tekninen kuvaus

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Standardi	ISO 13385
Lukema	0,01 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	11,5 mm
Paristotyyppi	nappiparisto
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema	0,0005 tuuma
Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 300 mm
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Radiokäyttö	HCT Windows-sovellus
Leukapituus	100 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Sarja	HCT
Automaattinen sammutus	kyllä
Pakkaus	kestävä rasia
Liitäntä	Bluetooth®-liitäntä
Mittauskärjet	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	konepajatyöntömitta

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/415371-300>