

Garant**Digitaalinen konepaja-työntömitta IP67 ilman mittauskärkiä, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415372 300
GTIN	4069515008198
Tuoteluokka	41A

Kuvaus**Malli:**

Konepajan digitaalinen työntömitta IP67. **Selkeälukuinen, hyvän erottelukyvyn LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 11,5 mm.** Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 10 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liukusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. 2-komponenttirunko, **miellyttävän tuntuinen Haptoprene®-pinta.** Mittauspinnat on hienohierretty.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× paristo nro 081560 koko CR2032.

Varaosa:

Paristopidike nro 412237 koko B.

Tekninen kuvaus

Standardi	ISO 13385
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Automaattinen sammutus	kyllä
Leukapituus	100 mm

Lukema	0,01 mm
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Kalibrointi	A1
Lukema	0,0005 tuuma
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittausalue	0 - 300 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	11,5 mm
Paristotyyppi	nappiparisto
Pakkaus	kestävä rasia
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
Mittauskärjet	ei
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	konepajatyöntömitta

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/415372-300>