



Pidin sädekääntöterille, Varren korkeus h: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	240026 20
GTIN	2050001099297
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Malli:

Hiottu tukipinta ja kohdistusnastat sädekääntöterien kiinnittämiseen.

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Tekninen kuvaus

Sädekääntöterille	R1 – R6
Varren poikkipinta	20 mm
Kokonaispituus L	117 mm
Varren korkeus h	20 mm
Varren leveys	20 mm
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin