

**KOMET®-rouhintäterä Muoto g, Tyyppi: B06L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240074 B06L
GTIN	4047109017832
Tuoteluokka	24H

**Kuvaus****Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi**.

**Lastuava aine:**

**HSS/Co10** – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

**Huomautus:**

**Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.**

Lastuava aine: HSS Co 10

Poraussyvyys: 90 mm

Porauksille, Ø alkaen: 14 mm

Kokonaispituus: 125 mm

Varren Ø: 10 mm

**Tekninen kuvaus**

Porauksille, Ø alkaen	14 mm
tyyppi	B06L
Kokonaispituus	125 mm
Poraussyvyys	90 mm
Varren Ø	10 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

