

**KOMET®-kulmaterä Muoto f, Tyyppi: B04****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240078 B04
GTIN	4047109016279
Tuoteluokka	24H

Kuvaus**Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi**.

Lastuava aine:

HSS/Co10 – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Huomautus:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.

Lastuava aine: HSS Co 10

Poraussyvyys: 45 mm

Porauksille, Ø alkaen: 9 mm

Kokonaispituus: 75 mm

Varren Ø: 8 mm

Tekninen kuvaus

Porauksille, Ø alkaen	9 mm
Poraussyvyys	45 mm
Kokonaispituus	75 mm
tyyppi	B04
Varren Ø	8 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

