

Garant**Pyörivä sorvin keskiökärki painemittarilla ja pidennetyllä kärjellä,
Morsekartio: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321780 3
GTIN	4069515008396
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- Asetettava paine (puristusvoima) voidaan lukea suoraan painemittarin tarkastuslasista kN:nä.
- Lyhyt, tukeva rakenne pitkällä akselilla. Työkalu täysin karkaistu ja hienoksi hiottu.
- Tarkkuuslaakeri suurta aksiaalista kuormitusta ja hyvää pyörintätarkkuutta varten.
- Erikoistiiviste likaa ja jäähdytysnestettä vastaan, huoltovapaa kestovoitelun ansiosta.
- Pituudentasaus jousipaketilla.

Pidennetty kärki, kärkikulma 60° / 30°.

Käyttö:

Kaikkialla, **missä kiristyspaineen on pysyttävä tietyissä rajoissa**, jotta työkappale ei vahingoitu, kuitenkin niin, että painetta on riittävästi varmaan kiinnitykseen.

- **Vastakärkenä vääntiökärjille nro 327400 – 327403, 327455 - 327465, koska vääntiökärjet on aina painettava työkappaleeseen.**
- **Työkappaleille, jotka laajenevat voimakkaammin suuren lastuamislämmön vuoksi.**
- **Pitkien ja ohuiden työkappaleiden taipumisen välttämiseksi kiinnitettäessä.**
- **Sellaisten raskaiden työkappaleiden kiinnittämiseen, joissa kiristyspainetta on kontrolloitava.**

Tekninen kuvaus

Suurin aksiaalinen jännitysvoima	650 daN
Suurin pyörintävirhe	0,01 mm
Kärjen pituus C	43 mm

Hyötypituus B	124 mm
suurin kärjen Ø 60° A	12 mm
Työkappaleen paino	300 kg
Rungon Ø D	66 mm
suurin kärjen Ø 30° A	28 mm
Morsekartio	MK3
Joustoliike	2 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki