

**KOMET®-rouhintäterä Muoto g, Tyyppi: B00****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240074 B00
GTIN	4047109016378
Tuoteluokka	24H

Kuvaus**Malli:**

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.

Koot, joissa on lisämerkintä **L = jatkettu varsi**.

Lastuava aine:

HSS/Co10 – vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Huomautus:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.

Lastuava aine: HSS Co 10

Poraussyvyys: 10 mm

Porauksille, Ø alkaen: 2,5 mm

Kokonaispituus: 50 mm

Varren Ø: 8 mm

Tekninen kuvaus

Poraussyvyys	10 mm
Kokonaispituus	50 mm
Porauksille, Ø alkaen	2,5 mm
tyyppi	B00
Varren Ø	8 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

