



Pidin sädekääntöterille, Varren korkeus h: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	240026 25
GTIN	2050001099303
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Malli:

Hiottu tukipinta ja kohdistusnastat sädekääntöterien kiinnittämiseen.

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Tekninen kuvaus

Sädekääntöterille	R 8 – 12
Varren poikkipinta	25 mm
Varren leveys	25 mm
Varren korkeus h	25 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin