

**Kitkapora vakio (kauluksella) Uni, Kierre: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080751 M12
GTIN	4069515008662
Tuoteluokka	BAW

Kuvaus**Malli:**

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.

Kitkapora vakio (kauluksella).

Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

Käyttö:

Soveltuu teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kuparille ja messingille.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.

ER-kiristysavain nro 309680.

HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	12 mm
Suositeltu kierrosluku	2000 min ⁻¹
Alkureiän Ø	10,9 mm

Suositteltu käyttöteho	1,9 kW
Materiaalin paksuus	0,7 - 2,5 mm
Tuotetyyppi	kitkapora