

**Pidin M-Drill, Varsi: ZS20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080750 ZS20
GTIN	4069515008594
Tuoteluokka	BAW

Kuvaus**Malli:**

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.

Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

M-Drill-kiristysholki-istukoissa on alumiininen jäähdytysrenkas, jossa on reikiä, jotta kitkaporauksen aikana syntyvä lämpö saadaan tehokkaasti poistettua. Tämän ansiosta koneen karaan ei johdeta lämpöä.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.

ER-kiristysavain nro 309680 25.

HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.

Tekninen kuvaus

ER-varakiinnitysmutteri	25
Ulkonema A-mitta	76 mm
ER-kiristysavain	25

Ulko-Ø D	42 mm
ER-kiristysholkeille	25
Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka