

**Kitkapora vakio (kauluksella) Inox, Kierre: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080752 M8
GTIN	4069515008693
Tuoteluokka	BAW

Kuvaus**Malli:**

Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa.

Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.

Kitkapora vakio (kauluksella), käytettäväksi ruostumattomille materiaaleille.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.

ER-kiristysavain nro 309680.

HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.

Tekninen kuvaus

Suosittelut käyttöteho	1,5 kW
Materiaalin paksuus	0,7 - 1 mm
Suosittelut kierrosluku	2300 min ⁻¹

Alkureiän Ø	7,4 mm
Varren Ø	8 mm
Tuotetyyppi	kitkapora