

**Kitkapora vakio (kauluksella) pitkä Uni, Kierre: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080755 M8
GTIN	4069515008846
Tuoteluokka	BAW

Kuvaus**Malli:**

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.

Kitkapora vakio (kauluksella).

Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

Käyttö:

Soveltuu teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kuparille ja messingille.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.

ER-kiristysavain nro 309680.

HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	2300 min ⁻¹
Varren Ø	8 mm
Materiaalin paksuus	0,7 - 4 mm

Alkureiän Ø	7,3 mm
Suositteltu käyttöteho	1,5 kW
Tuotetyyppi	kitkapora