

**Kitkapora litteä (ilman kaulusta) Inox, Kierre: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080754 M8
GTIN	4069515008792
Tuoteluokka	BAW

Kuvaus**Malli:**

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.

Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

Kitkapora litteä (ilman kaulusta), käytettäväksi ruostumattomille materiaaleille.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.

ER-kiristysavain nro 309680.

HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.

Tekninen kuvaus

Suosittelut käyttöteho	1,5 kW
Alkureiän Ø	7,4 mm
Suosittelut kierrosluku	2300 min ⁻¹

Materiaalin paksuus	0,7 - 1 mm
Varren Ø	8 mm
Kierrekoolle M	M8
Tuotetyyppi	kitkapora