

**Kitkapora litteä (ilman kaulusta) pitkä Inox, Kierre: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080758 M8
GTIN	4069515008990
Tuoteluokka	BAW

Kuvaus**Malli:**

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.

Kitkapora litteä (ilman kaulusta), käytettäväksi ruostumattomille materiaaleille.

Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.

ER-kiristysavain nro 309680.

HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.

Tekninen kuvaus

Suosittelut käyttöteho	1,5 kW
Suosittelut kierrosluku	2300 min ⁻¹
Varren Ø	8 mm

Kierrekoolle M	M8
Alkureiän Ø	7,4 mm
Materiaalin paksuus	0,7 - 3 mm
Tuotetyyppi	kitkapora