

**Kitkapora litteä (ilman kaulusta) pitkä Uni, Kierre: M8****Tilastiedot**

Tilausnumero	080757 M8
GTIN	4069515008945
Tuoteluokka	BAW

**Kuvaus****Malli:**

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.

Kitkapora litteä (ilman kaulusta).

Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

**Käyttö:**

Soveltuu teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kuparille ja messingille.

**Sopii:**

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.

ER-kiristysavain nro 309680.

HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	8 mm
Suosittelu käyttöteho	1,5 kW
Alkureiän Ø	7,3 mm

Kierrekoolle M	M8
Suosittelun kierrosluku	2300 min <sup>-1</sup>
Materiaalin paksuus	0,7 - 4 mm
Tuotetyyppi	kitkapora