

**KOMET®-katkaisuterä HSS-Co5, Tyyppi: A00****Tilaustiedot**

Tilausnumero	240014 A00
GTIN	4047109015586
Tuoteluokka	24H

Kuvaus

KOMET®-katkaisuterä HSS-Co5 A00 Korkeus h: 8 mm
Leveys b: 2,2 mm
Kokonaispituus L: 75 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	A00
Korkeus h	8 mm
Leveys b	2,2 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Lastuava aine	HSS Co 5
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		

hakkaava	soveltuu
kuiva	soveltuu