

**Kierteitysistukka, ER-Synchro, HSK-A 63 lyhyt, ER-kiristysholkkikoolle: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338134 8
GTIN	4054631189012
Tuoteluokka	33F

Kuvaus**Malli:**

- Äärimmäisen alhaiset aksiaalivoimat pienen kylkipaineen ja täydellisen pinnanlaadun varmistamiseksi.
- Vääntövaimennin ja tasausmekanismi kehäsuunnassa.
- Jopa 150 mm:n syvyys saavutettavissa Ø10 häiriösärmällä (kierrekoolla M0,5-M3).
- Soveltuu sisäiseen jäähdytysnesteeseen syöttöön 80 baariin asti.
- Soveltuu kierretapeille ja manglaaville kierretapeille.
- Soveltuu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
- Soveltuu pohja- ja läpireikiin.
- Minimipituuskompensointi paine- ja vetosuuntaan.
- Vähentää huomattavasti vanhojen ja uusien CNC-työstökeskusten kylkipainetta.

Etu:

- Kevyen liikkeen ansiosta prosessit ovat varmoja myös vääntömomenttikuormituksen alaisena.
- Kierretapin ja manglaavan kierretapin entistä pitempi käyttöikä.
- Huomattavasti pienempi ulkohalkaisija kuin tähän asti on ollut saatavilla.
- Huomattavasti enemmän sisäistä jäähdytystä suoraan työkalussa verrattuna tavanomaisiin synkronoituihin istukoihin (ER8:lle).
- Kaksi kertaa parempi pyörintätarkkuus, jotta saavutetaan pieni kylkipaine.
- Vaimennettu kiertosuunnan vaihto vähentää työkalujen rikkoutumista.

Toimituksen sisältö:

Kiintoavain

Huomautus:

Tuotteet nro 338131 – 338135 vain käytettäessä CENTRO/P -kiristysholkkeja (nro 309365–309372). Mitä pienempi aksiaalivoima, sitä parempi laatu, pienempi kuluminen, pidempi käyttöikä ja turvallisempi prosessi.
CP-rulla-avain nro 309754 tai CP-rulla-avain vääntömomentille nro 309756 on ostettava erikseen.

Tekninen kuvaus

L ₃	83 mm
Ø D ₁	10 mm
Kierteenleikkausalue	M0,5 - M3
Ulkonema A-mitta	109 mm
L ₂	55 mm
Ø D ₂	20 mm
L ₁	18 mm
Ø D ₃	26 mm
E	25 mm
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/338134-8>