

**LED-taskulamppu C-sarja, tyyppi: C7R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081447 C7R
GTIN	4058205038317
Tuoteluokka	04B

Kuvaus**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1x litiumioniakku, tyyppi 18650 3,7 V, 1x Floating Charge System, 1x rannehihna, 1x arvoseteli vyölaukkua varten.

Huomautus:

2+5 vuoden takuu rekisteröinnin yhteydessä osoitteessa www.ledlenser.com.

Ellei jäljempänä toisin mainita, myönnämme tuotteillemme valmistajan takuun, joka on

- **seitsemän vuotta, jos tuote on rekisteröity verkossa 12 viikon kuluessa ostopäivästä**
- **kaksi vuotta, jos ei ole tehty rekisteröintiä verkossa tai sitä ei ole tehty ajoissa; myönnämme myös kahden vuoden takuun (ilman takuuajan pidennystä, ilman rekisteröintiä) ladattavien paristojen (akkujen), Powercase-kotelon ja Batterybox-kotelon moitteettomalle toiminnalle, laskettuna ostopäivästä.**

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	166 mm
Paino	210 g
Valokeilan laajuus	40 - 210 m
Valaisuaika porras 2	5 h
Nopea tarkennus	kyllä

Vaihdettava akku	kyllä
akun jännite	3,7 V
Advanced Focus System (AFS)	kyllä
Smart Light Technology (SLT)	kyllä
Valaisuaika	2 - 40 h
Valovirta	20 - 1000 lm
Sisältää vyölaukun	kyllä
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
CRI-arvo	65
Lamppu	LED-moduuli
Valovirta, porras 2	1000 lm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojaluokka	IP 54
Kansainvälinen rakennekoko	18650
Akkukapasiteetti	2,5 Ah
Sarja	C-sarja
Kotelon väri	BLACK
Väriämpötila	Kylmä valkoinen
Valmistajamerkintä	C7R
Valovirta, porras 3	250 lm
Pään Ø	37 mm
Valaisuaika porras 3	2 h
Tuotetyyppi	taskulamppu

Sopivat tuotteet

No Shop URL available for: 081447 C7R