



## LED-taskulamppu C-sarja, tyyppi: C7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081447 C7
GTIN	4058205038379
Tuoteluokka	04B

### Kuvaus

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 4x paristo AAA LR03 1,5 V, 1x rannehihna, 1x arvoseteli vyölaukkua varten.

#### Huomautus:

**2+5 vuoden takuu rekisteröinnin yhteydessä osoitteessa [www.ledlenser.com](http://www.ledlenser.com).**

Ellei jäljempänä toisin mainita, myönnämme tuotteillemme valmistajan takuun, joka on

- **seitsemän vuotta, jos tuote on rekisteröity verkossa 12 viikon kuluessa ostopäivästä**
- **kaksi vuotta, jos ei ole tehty rekisteröintiä verkossa tai sitä ei ole tehty ajoissa; myönnämme myös kahden vuoden takuun (ilman takuajan pidennystä, ilman rekisteröintiä) ladattavien paristojen (akkujen), Powercase-kotelon ja Batterybox-kotelon moitteettomalle toiminnalle, laskettuna ostopäivästä.**

### Tekninen kuvaus

Kansainvälinen rakennekoko	LR3
CRI-arvo	70
Valovirta	40 lm
Valovirta, porras 3	400 lm
Kokonaispituus	140 mm
Pään Ø	37 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Sisältää vyölaukun	kyllä
Valaisuaika	1 - 25 h
Valokeilan laajuus	100 - 300 m
Valmistajamerkintä	C7
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Paristotyyppi	Micro, AAA
Lamppu	LED-moduuli
Nopea tarkennus	kyllä
Valaisuaika porras 3	1 h
Väriämpötila	Kylmä valkoinen
Paino	175 g
Valaisuaika porras 2	2 h
Advanced Focus System (AFS)	kyllä
Sarja	C-sarja
Valovirta, porras 2	250 lm
Kotelon väri	BLACK
IP-suojaluokka	IP 54
Tuotetyyppi	taskulamppu

### Sopivat tuotteet

No Shop URL available for: 081447 C7